



*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto


CÓDIGO: 15268 CLAVE: GU-332

Guantes de látex reforzados para limpieza, medianos

- Fabricados de látex con interior afelpado
- Brindan efectiva protección al contacto con diversos productos químicos
- Puño enrollado que brinda mayor resistencia al desgarre
- Palma con diseño antiderrapante
- Recubrimiento de neopreno para mayor durabilidad y resistencia a químicos domésticos como alcohol, aceites, grasas y solventes



Certificaciones y garantías



Usos

- Para limpieza general con productos químicos, ácidos y cáusticos

Especificaciones

Talla	M
Color	Azul con amarillo
Espesor	0.65 mm
Largo	315 mm
Empaque individual	Bolsa
Inner	6
Master	72
Pallet	3456

Imágenes complementarias

GUÍA DE ELECCIÓN DE GUANTES

Para elegir el guante adecuado se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos:

- 1. Las condiciones a las que será sometido el guante: temperaturas extremas, abrasión, corte, ambiente seco o húmedo, pinchaduras, etc.
- 2. Las características de acuerdo al uso que se le dará: sensibilidad al tacto, flexibilidad, agarre, resistencia, si debe de contar con refuerzo en algunas zonas o si debe ser más grueso para uso pesado.
- 3. Definir la longitud y forma del puño: más largo, ajustable, tejido, enrollado, etc.
- 4. El tamaño de la mano.
- 5. Si debe cumplir con alguna norma.

TALLA


La talla se obtiene midiendo la circunferencia del ancho de la palma y comparándola con la siguiente tabla:



DIÁMETRO DE LA MANO	TALLA DEL GUANTE
7" (18 cm)	CH
8" (20 cm)	M
9" (23 cm)	G
10" (25 cm)	XG

LARGO

El largo se determina dependiendo el uso y se toma desde la punta del dedo medio hacia el hombro.



Usos



Ventanas y azulejos



Productos de limpieza



Baño

NORMATIVA EN 388: 2016

Guantes para protección contra riesgos mecánicos.

Esta norma establece los criterios de protección contra los riesgos físicos y mecánicos (abrasión, corte por rasguños, rasguños y perforación).

El participante se somete a un collage de 40 golpes que determinan el nivel de protección, evaluando la resistencia a la penetración de partículas que se determinan según:

- a. Resistencia a la abrasión: Muestra la resistencia a la abrasión por fricción y el desgaste por fricción.
- b. Resistencia al corte por rasguños: Muestra la resistencia a la penetración de partículas que se determinan según:
- c. Resistencia al rasguño: Muestra la resistencia a la penetración de partículas que se determinan según:
- d. Resistencia a la perforación: Muestra la resistencia a la penetración de partículas que se determinan según:

PRUEBA	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclado)	100	100	100	100	100
b. Resistencia al corte por rasguños (DIN 53155)	10	10	10	10	10
c. Resistencia al rasguño (cortante)	10	10	10	10	10
d. Resistencia a la perforación (perforación)	10	10	10	10	10

Ejemplo:

- a. Resistencia a la abrasión: 4 E
- b. Resistencia al corte por rasguños: 1 E
- c. Resistencia al rasguño: 2 E
- d. Resistencia a la perforación: 1 E

NORMATIVA EN 374

Protección química y/o contra microorganismos.

Resistencia química.

Nivel EN374: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Protección química.

Resistencia química: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Resistencia química.

Resistencia química: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Resistencia química.

Resistencia química: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Resistencia química.

Resistencia química: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Resistencia química.

Resistencia química: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.